

APM

BILANCE ELETTRONICHE DA BANCO SERIE APM



Bilance elettroniche con indicatore di peso multifunzione, predisposto per montaggio solidale alla piattaforma o remotizzato tramite cavo estensibile. Il grande display retroilluminato con cifre da 50mm facilita la lettura anche a distanza. La maniglia di trasporto integrata semplifica il trasporto della bilancia, per pesare direttamente dove occorre. Bilance omologate per utilizzo in rapporto con terzi.

Vendita ed assistenza:

**CUTINO & C SRL**

VIA I.GABOLA, 53 - 84014 - NOCERA INFERIORE (SA)  
Tel. 081-919541 Fax. 081-919541  
commerciale@cutinobalance.it

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## BILANCE ELETTRONICHE APM: CARATTERISTICHE

- Bilance dotate di grande display LCD retroilluminato a 5 cifre da 50mm.
- Tastiera impermeabile a membrana a 7 tasti.
- Indicatore solidale, remotizzabile tramite cavo estensibile fino a circa 50cm di distanza.
- Piatto delle bilance in acciaio inox, dimensioni 280x330mm.
- Bolla di livello a scomparsa e piedini regolabili.
- Maniglia di trasporto integrata.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 300h circa) e alimentatore 230Vac.
- Portata e divisione programmabili e doppio range di pesatura.
- Filtro di pesatura regolabile.
- Temperatura di lavoro -10°C...+40°C, umidità relativa non condensante 85%.
- Peso bilancia: 6kg.

## BILANCE ELETTRONICHE APM: FUNZIONI

- Il programma multifunzione delle bilance elettroniche APM offre numerose funzioni:
  - Azzeramento
  - Tara semiautomatica
  - Tara automatica
  - Tara manuale (PT)
  - Totalizzazione
  - Pesatura animali
  - Conteggio pezzi
  - Controllo peso HI-OK-LO
  - Coversione kg/lb

## BILANCE ELETTRONICHE APM: OPZIONI

- Di seguito le principali opzioni per le bilance elettroniche APM:
  - Taratura ACCREDIA delle bilance con emissione del relativo certificato;
  - Omologazione CE-M a 3000e.

## PARTICOLARE 1



Display remotizzabile grazie al cavo estensibile.


## VERSIONI

### Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (g)	<b>M</b> (g)*
APM30-1	15/30	5/10	5/10
APM150-1	60/150	20/50	20/50

(\*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.

# Dove siamo



## Come raggiungerci:

### Da Napoli

1. Autostrada A3 direzione Salerno
2. Uscita Nocera Inferiore
3. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore
4. Procedere per Via Giuseppe Atzori
5. Imboccare Via Isaia Gabola

### Da Salerno

1. Autostrada A3 direzione Napoli
2. Uscita Nocera Inferiore
3. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore
4. Procedere per via Giuseppe Atzori
5. Imboccare Via Isaia Gabola

### Da Avellino

1. Raccordo autostrada Salerno-Avellino, direzione Salerno
2. Uscita A30 verso Caserta/Roma
3. Uscita Castel San Giorgio verso Strada Statale 266 Nocerina
4. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore/Cava de' Tirreni
5. Imboccare Via Giovan Battista Castaldo
6. Continuare su Via Francesco Solimena
7. Imboccare Via Eduardo Astuti
8. Imboccare la seconda a destra in corrispondenza di Via Napoli
9. Imboccare Via Isaia Gabola

Per maggiori informazioni contattateci all'indirizzo [info@cutinobalance.it](mailto:info@cutinobalance.it) o visitate il sito [www.cutinobalance.it](http://www.cutinobalance.it)

**CUTINO & C. S.r.l. unipersonale** - Via Isaia Gabola, 67 - Nocera Inferiore (SA) Italy  
Tel - Fax +39 081 919541  
P.IVA 00742210651

Si riserva il diritto di modificare i contenuti di questo catalogo senza preavviso. (Ediz. 2016)

