

BCSD

BILANCIA CONTAPEZZI "DUAL LOADING" SERIE BCSD



Bilancia CONTAPEZZI, COLLEGABILE A
SECONDA PIATTAFORMA remota, adatta per
inventari e conteggio minuterie. Funzioni di
controllo peso o pezzi, totalizzazione peso
e pezzi, memoria 100 PLU.

Vendita ed assistenza:

CUTINO & C SRL

VIA I.GABOLA, 53 - 84014 - NOCERA INFERIORE (SA)
Tel. 081-919541 Fax. 081-919541
commerciale@cutinobalance.it

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 3 display LCD retroilluminati a 6 cifre da 20 mm per indicazione simultanea di peso, peso medio unitario e numero pezzi.
- Tastiera impermeabile a membrana, alfanumerica e funzionale, con feedback acustico, a 20 tasti.
- Piatto in acciaio inox, dimensione 230 x 300 mm.
- Bolla di livello e piedini regolabili.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e alimentatore di rete 230Vac.
- Porta RS232/C per collegamento a PC o a stampante.
- Ingresso per connessione a seconda piattaforma di conteggio, con portata e divisione completamente programmabili.
- A richiesta: taratura ACCREDIA con emissione del relativo certificato.

FUNZIONI

- conteggio pezzi:
 - inserimento libero pezzi di campionamento,
 - inserimento peso medio unitario,
 - ottimizzazione automatica del PMU,
 - indicazione PMU/quantità di referenza insufficiente,
 - memoria 100 PLU ognuno con: descrizione alfanumerica di 12 caratteri, Tara, Peso Medio Unitario;
- controllo peso o pezzi a due soglie, con segnalazione acustica;
- totalizzazione peso e pezzi;
- conversione unità di misura: kg, lb;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica o preimpostata;
- calibrazione digitale;
- autospegnimento;
- attivazione retroilluminazione;
- avviso batteria scarica.

CARATTERISTICHE DI CONTEGGIO

- Sensibilità interna e PMU minimo raccomandato:

Modello	BCSD6	BCSD15	BCSD30
Sensibilità interna g	0,02	0,05	0,1
PMU min. raccomandato g	0,1	0,2	0,5

PARTICOLARE 1



Esempio di applicazione contapezzi con seconda piattaforma (opzionale).

NOTA: per realizzare questa configurazione occorre ordinare un servizio di calibrazione SHCAL per la bilancia di referenza e uno per quella di conteggio.


VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (g)
BCSD6	6	0,1
BCSD15	15	0,2
BCSD30	30	0,5

NOTA: collegabile a seconda piattaforma remota della serie SCALE HOUSE.

Dove siamo



Come raggiungerci:

Da Napoli

1. Autostrada A3 direzione Salerno
2. Uscita Nocera Inferiore
3. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore
4. Procedere per Via Giuseppe Atzori
5. Imboccare Via Isaia Gabola

Da Salerno

1. Autostrada A3 direzione Napoli
2. Uscita Nocera Inferiore
3. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore
4. Procedere per via Giuseppe Atzori
5. Imboccare Via Isaia Gabola

Da Avellino

1. Raccordo autostrada Salerno-Avellino, direzione Salerno
2. Uscita A30 verso Caserta/Roma
3. Uscita Castel San Giorgio verso Strada Statale 266 Nocerina
4. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore/Cava de' Tirreni
5. Imboccare Via Giovan Battista Castaldo
6. Continuare su Via Francesco Solimena
7. Imboccare Via Eduardo Astuti
8. Imboccare la seconda a destra in corrispondenza di Via Napoli
9. Imboccare Via Isaia Gabola

Per maggiori informazioni contattateci all'indirizzo info@cutinobalance.it o visitate il sito www.cutinobalance.it

CUTINO & C. S.r.l. unipersonale - Via Isaia Gabola, 67 - Nocera Inferiore (SA) Italy
Tel - Fax +39 081 919541
P.IVA 00742210651

Si riserva il diritto di modificare i contenuti di questo catalogo senza preavviso. (Ediz. 2016)

