

HLD 1500\_6000

BILANCIA TECNICA DI PRECISIONE "TOP-LOADING" SERIE HLD



Bilancia multifunzione, adatta per laboratorio e uso industriale. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

---

DIVISIONE (g): da 0,02 a 0,1. PORTATE (g):  
1500, 3000, 6000.

---

Vendita ed assistenza:

**CUTINO & C SRL**

VIA I.GABOLA, 53 - 84014 - NOCERA INFERIORE (SA)  
Tel. 081-919541 Fax. 081-919541  
commerciale@cutinobalance.it

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD retroilluminato a 7 cifre da 16 mm.
- Tastiera impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti. Piatto in acciaio Inox, dimensioni: vedere tabella.
- Bolla di livello e piedini regolabili.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 30h circa) e alimentatore 230Vac. Porta RS232/C per collegamento a PC o stampante.
- A richiesta:
  - - Controllo periodico di taratura e rilascio rapporto di taratura con riferibilità ai campioni primari dotati di certificato LAT
  - - omologazione CE-M.

## FUNZIONI

- conteggio pezzi;
- pesata %;
- totalizzazione peso;
- conversione fino a 13 unità di misura;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale;
- attivazione retroilluminazione;
- avviso batteria scarica.

## CARATTERISTICHE DI CONTEGGIO

- Sensibilità interna e P.M.U. minimo raccomandato:

Modello	HLD1500	HLD3000	HLD6000
Sensibilità interna g	0,0025	0,005	0,014
P.M.U. min. raccomandato g	0,02	0,05	0,1


## VERSIONI

Bilancia tecnica multifunzione: VERSIONI

Codice	Piatto (mm)	Max (g)	d (g)	CE-M* 6000e (g)	Linearità (g) +/-
HLD1500	140x150	1500	0,02		0,04
HLD3000	140x150	3000	0,05	0,5	0,1
HLD6000	140x150	6000	0,1	1	0,2

(\*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.

# Dove siamo



## Come raggiungerci:

### Da Napoli

1. Autostrada A3 direzione Salerno
2. Uscita Nocera Inferiore
3. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore
4. Procedere per Via Giuseppe Atzori
5. Imboccare Via Isaia Gabola

### Da Salerno

1. Autostrada A3 direzione Napoli
2. Uscita Nocera Inferiore
3. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore
4. Procedere per via Giuseppe Atzori
5. Imboccare Via Isaia Gabola

### Da Avellino

1. Raccordo autostrada Salerno-Avellino, direzione Salerno
2. Uscita A30 verso Caserta/Roma
3. Uscita Castel San Giorgio verso Strada Statale 266 Nocerina
4. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore/Cava de' Tirreni
5. Imboccare Via Giovan Battista Castaldo
6. Continuare su Via Francesco Solimena
7. Imboccare Via Eduardo Astuti
8. Imboccare la seconda a destra in corrispondenza di Via Napoli
9. Imboccare Via Isaia Gabola

Per maggiori informazioni contattateci all'indirizzo [info@cutinobalance.it](mailto:info@cutinobalance.it) o visitate il sito [www.cutinobalance.it](http://www.cutinobalance.it)

CUTINO & C. S.r.l. - Via Isaia Gabola, 67 - Nocera Inferiore (SA) Italy  
Tel - Fax +39 081 919541  
P.IVA 00742210651

